




注記

△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		↑ -5
3	△ 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
2	△ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		175289-2
めっきコード (PL. ID NO.)		仕上 (FINISH)	型番 (P/N)
		STE TE Connectivity	
絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)		名称 (NAME)	
AWG 20-16		DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT	
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY)		"L" SIZE LOOSE PIECE	
銅合金		ダイナミック D-3シリ-ズタブコンタクト	
仕上 (FINISH) (SEE TABLE)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
表参照		10以下: ±0.2	
DR. 2 MAR 92		10を越え 30以下: ±0.25	
N. Matsubara		30を越え 100以下: ±0.3	
DE. 2 MAR 92		角 度: ±3°	
N. Matsubara		SIZE B LOC J	
CHK. 4 MAR 92		番号 (No.) C-175289	
H. abata		尺 度 (SCALE) 5-1	
APP. 5-MAR-92		REV. P	
S. MANABE		SHEET 1 OF 1	