


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Aufschrift  
marking

 1040  $\mu$   
4(11)/250 ~ 50E3 T85




Wechsler 1-polig  
single pole changeover

Schalt-Betaetigungsmoment 0.6 bis 0.9 Nmm  
actuating moment up to

End-Betaetigungsmoment  $\geq 0.2$  Nmm  
end moment

Differenzwinkel 5° bis 15°  
differential angle up to

Schalthebel Ø 0.6 x 80 und Befestigungsscheibe lose  
gear lever Ø 0.6 x 80 and mounting plate not fixed

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10400111	Index a
	fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radial RADII					
			0-6 ± 0.2 ± 0.2	>6-15 ± 0.4 ± 0.4	>15-30 ± 0.4 ± 0.4			SCHNAPPSCHALTER		
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>30-70 ± 0.6 ± 0.6	>70-120 ± 0.6 ± 0.6			snap action switch		
						CAD: NX V6.0				
a	86288	10.12.13	BRC			gez./DRAWN BY 08.10.13 JHE				
		24.03.98				gepr./CHECKED BY				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.24.03.1998		 <b>MARQUARDT</b>		