



Aufschrift
marking

1040 μ
4(11)/250 ~ 50E3 T85

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungsmoment 0.9 bis 1.7 Nmm
actuating moment up to

End-Betaetigungsmoment ≥ 0.2 Nmm
end moment

Differenzwinkel 5° bis 15°
differential angle up to

Schalthebel $\varnothing 0.6 \times 80$ und Befestigungsscheibe lose
gear lever $\varnothing 0.6 \times 80$ and mounting plate not fixed

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|--|------------|
| fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. | ☉ = | | Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS | | | | Pause COPY | Blatt SHEET 01 | | TYP K | Zeichn./DRAWING NO. 10400114 | | Index a |
| | PROJEKTION | | Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm | Laenge LENGTH | Radial RADI | Original Din A4 | | Masstab SCALE 1:1 30mm | SCHNAPPSCHALTER | | | | |
| fuer Winkel FOR ANGLE. | | | ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES | 0-6 ± 0.2 ± 0.2 | >6-15 ± 0.4 ± 0.4 | >15-30 ± 0.4 ± 0.4 | CAD: NX V6.0 | | snap action switch | | | | |
| a | 86288 | 10.12.13 | BRC | | | | gez./DRAWN BY 28.10.13 JHE gepr./CHECKED BY | | MARQUARDT | | | | |
| | | 24.03.98 | | | | | Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.24.03.1998 | | | | | | |
| Ausg. ISSUE | Aenderung REVISION | gez. DRAWN BY | Ausg. ISSUE | Aenderung REVISION | gez. DRAWN BY | | | | | | | | |