

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

LOC DIST

REVISIONS

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E2	REVISED		29NOV17	T.Q	W.H

回路No. 1
CIRCUIT No. 1

注記

1. 適用電線範囲: AWG #26
被覆外径: $\phi 0.8\text{mm} \sim \phi 0.95\text{mm}$
2. 材料: ハウジング-ガラス入りナイロン UL94V-0、色: グレー、青
コンタクト-錫めっき済み、りん青銅
- △3 ハウジング ロック:
2極は、1箇所 3~20極は、2箇所
- △4 ゲート口は左付きと右付きが存在する。(2極品を除く)

NOTES:

1. APPLICABLE WIRE SIZE: AWG #26
INSULATION DIA RANGE: $\phi 0.8\text{mm} \sim \phi 0.95\text{mm}$
2. MATERIAL:
HOUSING: NYLON(G.F.) UL94V-0, COLOR: GRAY, BLUE
CONTACT: PRE-TIN PHOS-BRONZE
- △3 HOUSING LOCK:
2 POSITION - SINGLE LOCK
3 TO 20 POSITIONS - DOUBLE LOCK
- △4 CONNECTOR HAVE THE GATE LEFT SIDE AND RIGHT SIDE. (EXCEPT 2Pos.)

キャビティ マーク
CAVITY MARK

トレード マーク
TRADE MARK

2 極
2 POSITION

DIMENSIONS: 単位: 毫 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10 μ : ± 0.2 30 μ >10 : ± 0.25 100 μ >30 : ± 0.3 ANGLE : $\pm 3^\circ$	DWN	12. JUL '96	WIRE RANGE 適合電線断面積 0.08mm ² - 0.14mm ²	INSULATION DIA 被覆外径 $\phi 0.8\text{mm} \sim \phi 0.95\text{mm}$	
		CHK	12. JUL '96	TE Connectivity		
MATERIAL 材料 SEE NOTE 2 注記2参照	FINISH 仕上 SEE NOTE 2 注記2参照	APVD	12. JUL '96			NAME 名称 AMP Mini Common Terminated (CT) Connector 1.5mm PITCH MT RECEPTACLE ASSEMBLY
		PRODUCT SPEC	J. TANIGAWA	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号
		APPLICATION SPEC 取付適用規格	S. Kobayashi 9/15 99	A3	00779	C=353293
		WEIGHT 重量 SEE TABLE 表参照	108-5525	SCALE 尺度 NON		
		CUSTOMER DRAWING	114-5223	SHEET 張数 1 OF 2		
				REV E2		

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				SEE SHEET 1			



0.97	31.5	30.5	28.5	20	7-353293-0	2-353293-0
0.92	30.0	29.0	27.0	19	6-353293-9	1-353293-9
0.87	28.5	27.5	25.5	18	6-353293-8	1-353293-8
0.83	27.0	26.0	24.0	17	6-353293-7	1-353293-7
0.78	25.5	24.5	22.5	16	6-353293-6	1-353293-6
0.73	24.0	23.0	21.0	15	6-353293-5	1-353293-5
0.68	22.5	21.5	19.5	14	6-353293-4	1-353293-4
0.64	21.0	20.0	18.0	13	6-353293-3	1-353293-3
0.59	19.5	18.5	16.5	12	6-353293-2	1-353293-2
0.54	18.0	17.0	15.0	11	6-353293-1	1-353293-1
0.49	16.5	15.5	13.5	10	6-353293-0	1-353293-0
0.45	15.0	14.0	12.0	9	5-353293-9	353293-9
0.40	13.5	12.5	10.5	8	5-353293-8	353293-8
0.35	12.0	11.0	9.0	7	5-353293-7	353293-7
0.30	10.5	9.5	7.5	6	5-353293-6	353293-6
0.26	9.0	8.0	6.0	5	5-353293-5	353293-5
0.21	7.5	6.5	4.5	4	5-353293-4	353293-4
0.16	6.0	5.0	3.0	3	5-353293-3	353293-3
0.11	4.5	3.5	1.5	2	5-353293-2	353293-2
WEIGHT (g)	C	B	A	Pos.	BLUE	GRAY
	寸法 DIMENSIONS				製品型番 P/N	

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

© COPYRIGHT

DIMENSIONS: 単位: ㎜ mm		DWN T. FURUYA 12. JUL '96	WIRE RANGE 適合電線断面積 0.08mm ² -0.14mm ²	INSULATION DIA 被覆外径 ∅0.8mm-∅0.95mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 10 > : ±0.2 30 > : ±0.25 100 > : ±0.3 ANGLE : ±3°		CHK J. TANIGAWA 12. JUL '96	MATERIAL 材料 SEE SHEET 1 OF 2 枚目参照	FINISH 仕上 SEE SHEET 1 OF 2 枚目参照
APVD		 TE Connectivity		
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5525		NAME 名称 AMP Mini Common Terminated (CT) Connector 1.5mm PITCH MT RECEPTACLE ASSEMBLY		
APPLICATION SPEC 取付運用規格 114-5223		SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-353293
WEIGHT SEE TABLE 表参照		CUSTOMER DRAWING		
		SCALE 尺度 NON		SHEET 2 OF 2 REV E2