





Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




S21F1C - ---




S21F2C - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.38₂ mm
0.7mm
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Knickschutztaelle separat bestellen
order cable bend relief separately

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21F_C-P08MFG0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
S21F_C-P08MFG0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
S21F_C-P08MFG0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
S21F_C-P08MFG0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
S21F_C-P08MFG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S21F_C-P08MFG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S21F_C-P08MFG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S21F_C-P08MFG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S21F_C-P08MFG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S21F_C-P08MFG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S21F_C-P08MFG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
S21F_C-P08MFG0-150S	> 1.0 - 1.5 mm
Artikelnummer/ part number	KabelØ/ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00148911		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	02.10.2018	ttschroedl	Oxaion-Nr.: S21F_C-P08MFG0-__OS	
Geaendert/revised	02.10.2018	ttschroedl		
Freigabe/released	02.10.2018	rtrager	Ursprung/origin.: -	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name		
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1