

Gerätestecker 155° / 10 A
mit Schutzkontakt

*Mains appliance plug 155° / 10 A
with earthing contact*

Typ: 1049
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 10 A
Rated current:

Bauart: DIN EN 60320-1
According to: Normblatt C 16A


Schutzart: –
IP-Code

Anschlüsse: Schraubanschlußklemmen
Type of Terminals: screw-type terminals

Kontakte: CuZn 39
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polyamid 6 V0
Carrying parts: polyamide

Gehäuse: Polyamid 6 V0
Cover: polyamide

Approbationen: 
Certified by:

Anmerkung: –
Annotation: