



G5 PART FROM MOLD TOOL IN CHINA
Teil von Werkzeug in China



DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt



DEUTSCH REFERENCE DRAWING NO. : 1011-244-0805 REV.F (ENVELOPE DRAWING)

DEUTSCH 61049

		REVISIONS				
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
G2		REVISED PER PCN E-20-014332	09OCT2020	CK	GL	
G3		REVISED PER PCN-21-125064	23DEC2021	DM	GCR	
G4		REVISED PER ECR-22-130140	14FEB2022	NS	GCR	
G5		REVISED PER PCN-23-190178	19OCT2023	SN	GCR	



NOTES

Bemerkungen

- 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 FOR CORRUGATED TUBES: NW 8.5/10/13
Fuer Wellrohre: NW 8.5/10/13
- 9 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-08S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-08S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 10 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN DELIVERY CONDITION.
Basierend auf den Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.


G5 11 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE
Teil von Werkzeug in Europa



SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres



SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab

1011-244-0805	G	12.2	2	1	STAINLESS SPRING STEEL Federblech rostfrei	PLAIN blank	LOCKING SHEET Bastblech	1
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY Stück	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16091-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16091-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.		DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN RAJASHEKAR D 06MAR2013 CHK C.F.INZER 07MAR2013	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8015	
1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES		APVD C.F.BERWEIN 07MAR2013 PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC	
MATERIAL SEE TABLE siehe tabelle		WEIGHT SEE TABLE siehe tabelle	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	

TE Connectivity		NAME COVER.DT06-08S-BS090.ASSY Kappe.DT06-08S-BS090.Assy BACKSHELL STRAIGHT (90 DEGREE)	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A	00779	C=1011-244-0805	-
SHEET 1 OF 1		REV G5	