



Leitungslängentoleranzen
(falls nicht explizit am Maß angegeben)
wire length tolerances
(if not specified explicit on dimension)

Länge/Length (mm)	Toleranz/tolerance (mm)
< 5000	-0 + 200
> 5000	-0 + 5%

Steckerseite
connector side A

Steckerseite
connector side B



Konfigurationsparameter:

- Steckerseite A (abhängig von Polzahl, Nennstrom, Steckertyp, IP-Schutzart)
- Steckerseite B (abhängig von Polzahl, Nennstrom, Steckertyp, IP-Schutzart)
- Kabellänge CL
- Kabel (abhängig von Kabeltyp, Querschnitt)

configuration parameters:

- connector side A (depending on number of poles, rated current, connector type, IP rating)
- connector side B (depending on number of poles, rated current, connector type, IP rating)
- cable length CL
- cable (depending on cable type, cross-section)

Die Kabellänge entspricht der bestellten Kabellänge mit den am iop angegebenen Toleranzen
Cable length corresponds to the ordered cable length with the tolerances shown at the iop

Etikettbedruckung beinhaltet: Amphenol, Kabellänge, Querschnitt, Fertigungsauftragsnummer
label printing includes: Amphenol, Cable length, cross section, production order number

Pinbelegung 5-polige Baugruppe Pin assignm 5 Pin assembly

Steckerseite A Connector side A	Aderfarbe Wire colour	Steckerseite B Connector side B
L1	Braun/Brown	L1
L2	Schwarz/Black	L2
L3	Grau/Grey	L3
N	Blau/Blue	N
GND	Grün-Gelb/ Green-yellow	GND

Gewicht (errechnet) / Calc WT:

Prüfmaß / Testdimension

Teileindex / Partindexnumber:

minor change:

Zul. Abw./Tolerances:



Maßstab / Scale: 2:3

A3



CUSTOMER DRAWING

CEE,H07RN-F,32A/400V,black,5G6
Amphenol CEE extension cable 10m

Amphenol Tuchel
Industrial GmbH

M CA 309 4032P06100P

Blatt / Sheet
1
1 Bl.

Ers. f. / Replacement for:

01 202500260 19.12.2025 PKRCM
Index Änderung / Description Datum / Date Name