

DWG. NO. SD-5282-NA

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING





基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B.HOLE DIMENSION

B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.
34.48	30.48	10-33-1072	5282-07A	7
29.4	25.4	-1062	-06A	6
24.32	20.32	-1052	-05A	5
19.24	15.24	-1042	-04A	4
14.16	10.16	-1032	-03A	3
9.08	5.08	10-33-1022	5282-02A	2

注記
NOTE

1 ウエハーのそりは，長さ 25.4 に対して0.24 MAX..
CAMBER MUST BE 0.24 MAX. PER 25.4
2 全極数が偶数の場合のみ適用。
TO BE APPLIED ONLY WHEN ALL CKTS. ARE EVEN.

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
D	再作図&変更 REDRAWN & REVISED (J40422)	T.A H.H	'94/07/04

材料 MATERIAL 図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH
適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY '94/07/04 T.ASAKAWA
CHK'D BY '94/07/04 Y.M H.HIRAMOTO
APP'D BY '94/07/04 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE 4 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
KK 5.08 WAFER ASS'Y WITH LOCK

DWG. NO. SD-5282-NA
REV D

5282.S11

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32