

A

B

C


D

E

steel wire insert  
 Stahlklemmband  
 (16x0.3-gebrochen)  
 breacked

PVC-weich / PVC-soft  
 schwarz / black  
 78±5 Shore A

PVC - soft , transparent  
 PVC-weich, transparent  
 57±5 Shore A



M 1:1



Bundlänge: 10m  
 coil: 10 m

Klembereich: 1-2mm  
 fitmetal adhesion widht 1-2mm

area - Fläche PVC 78 ShoreA: 34,63mm<sup>2</sup>  
 area - Fläche PVC 57 ShoreA: 3,9 mm<sup>2</sup>

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Weich- /Moosgummikombination schwarz, 57±5 ShoreA 78±5 Shore A; soft-/sponge rubber black Abmessung		STUV Mat.-Nr. --- 0 g cm <sup>3</sup>																																											
		Datum		Name		Benennung		Maßstab																																													
		Bearb. 5.06.07		t.mai		sealing strip with steel wire insert		10:1																																													
		Gepr.						Format		A4H																																											
		Norm				Zeichnungsnummer		Blatt		01																																											
				Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		08700320		von 1		Bl.																																											
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: 087003200000		Ers. f.: A2 058																																											
										Ers. d.:																																											
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf																											
		0,5 bis 6		6 bis 30		30 bis 120		120 bis 400		400 bis 1000		bis 10		10 bis 50		50 bis 120		120 bis 400		über 400		0,5 bis 3		3 bis 6		6 bis 30		30 bis 120		bis 10		10 bis 30		30 bis 100		100 bis 300		300 bis 1000		bis 100		100 bis 300		300 bis 1000		bis 100		100 bis 300		300 bis 1000			
mittel / K		± 0,1		± 0,2		± 0,3		± 0,5		± 0,8		± 1°		± 30'		± 20'		± 10'		± 5'		± 0,2		± 0,5		± 1		± 2		0,05		0,1		0,2		0,4		0,6		0,4		0,6		0,8		0,6		0,6		0,8		0,2	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und  
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

XII