

Magnet-Gelenkstative

mit mechanischer Zentalklemmung
mit Feineinstellung
Permanent Magnetfuß ein / aus
Aufnahmebohrungen Ø 8 mm
prismatische Sohle

Magnetic stand

with central locking and fine adjustment
permanent magnet w. on / off switch
receptable bores Ø 8 mm
prismatic base

Base magnétique

serrage mécanique
ajustement fin
base à aimant permanent avec interrupteur
canon du comparateur Ø 8 mm
semelle prismatique

| h mm | Gew. | KP N | mm | No. | € |
|---------|------|---------|--------------|--------|---|
| 390 | M 8 | 750 | 60 x 50 x 55 | 570-18 | |

570



Magnet-Gelenkstative „Heavy Duty“

mit mechanischer Zentalklemmung
mit Feineinstellung
Permanent Magnetfuß ein / aus
Aufnahmebohrungen Ø 8 mm
prismatische Sohle
Ohne Meßuhr

Magnetic stand „Heavy Duty“

with central locking and fine adjustment
permanent magnet w. on / off switch
receptable bores Ø 8 mm
prismatic base
with out dial indicator

Base magnétique „Heavy Duty“

serrage mécanique
ajustement fin
base à aimant permanent avec interrupteur
canon du comparateur Ø 8 mm
semelle prismatique
sans comparateur

| h mm | Gew. | KP N | mm | No. | € |
|---------|------|---------|---------------|--------|---|
| 390 | M 8 | 750 | 60 x 50 x 55 | 570-20 | |
| 530 | M 8 | 900 | 75 x 50 x 55 | 570-21 | |
| 730 | M 10 | 1200 | 120 x 60 x 55 | 570-22 | |



Magnetfuß

Magnetic base

Base magnétique

| Gew. | kp | mm | No. | € |
|-------------|------|---------------|--------|-------|
| M 8 | 750 | 60 x 50 x 55 | 570-42 | 16,40 |
| M 8 | 900 | 75 x 50 x 55 | 570-43 | 48,00 |
| M 10 x 1,25 | 1200 | 120 x 60 x 55 | 570-44 | 87,00 |

570-42



| | | | |
|------|------------|-----------------|--------------------|
| h mm | Gesamthöhe | Total height | Hauteur totale |
| | Magnetfuß | Magnetic base | Pied magnétique |
| kp | Haftkraft | Power of magnet | Force d'attraction |
| Gew. | Gewinde | Thread | Fileter |