






Für Montage max. 100° öffnen!
Max. assembly opening 100° !



Montiert Endanschlag
assembled limit stop



Für D-Flansch Neutrik Stecker
For D-Size Neutrik connectors



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff -	Massstab: 1:1 (A4)	Gezeichnet	Datum 30.10.13	Name Dobler
			Freigegeben		
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)	-		Geaendert		
Benennung -			Aend.-Nr. -	Aend.-Index	
SCCD-W			Ersatz fuer:	Blatt 1 von 1 Bl.	
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			Zeichn. Nr.	ST-SCCD-W	