

Technische Daten/ technical data		Anzeige/ Indicator	
Eingangsdaten/ input data	: 230V AC ±10% / 50Hz 70W	LED:	Beschreibung/description:
Ausgangsdaten/ output data	6V: 1A ±10% 12V: 1A ±10% / 2A ±10% / 4A ±10% 24V: 1A ±10% / 2A ±10%	SLOW 1A / NORMAL 2A / FAST 4A :	Anzeige des ausgewählten Ladestroms (1A / 2A / 4A) / Display of the selected charge current (1A / 2A / 4A)
Ladeschlussspannung/ charge end voltage	6V: 7.25V ±2% 12V: 14.5V ±2% 24V: 29.0V ±2%	COLD TEMP.<5°C :	Lademodus für Temperaturen unter 5°C gewählt/ Charge mode for temperatures below 5°C selected
Ladeschlussspannung "cold mode"/ charge end voltage "cold mode"	6V: 7.45V ±2% 12V: 14.9V ±2% 24V: 29.8V ±2%	REFRESH :	Automatischer Auffrischmodus gestartet(12V und 24V)/ Automatic refresh mode started(12V and 24V)
		POWER :	Gerät ist eingeschalten / device powered on
Ausgangsschutz/ output protection	Kurzschlußschutz/ : elektronisch/ short circuit protection : electronical Verpolschutz/ : elektronisch/ reverse polarity protection : electronical Überhitzungsschutz/ : interner Temperaturfühler/ overheat protection : internal Thermostat	Batteriezustand/battery status:	
		100% :	Batterie voll / battery full
		6V :	6V Batterie erkannt / 6V battery detected
		12V :	12V Batterie erkannt / 12V battery detected
		24V :	24V Batterie erkannt / 24V battery detected
		FAULT :	Batterie defekt / Battery defective
		⚡ :	Falsche Polung / Wrong polarity
Bedienung/ Operation			
"Mode" Taster/ "Mode" button	: Kurz drücken um Ladestrom zu ändern(nur 12V und 24V)/ Press short to change charge current (only 12V and 24V)/ Lang(>3s) drücken um "Cold Temp." Modus zu ändern/ Press long(>3s) to change "Cold Temp." mode		
		Schutzart/ protection	: IP65
		Isolation/ insulation	: 4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
		Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
		Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
		Approbation/ approval	: CE
		Gehäuse/ case	: schwarzes Tischgehäuse/ desktop case black
		Gewicht des Ladegerätes/ weight of the charger	: 570g
		Verpackung/ package	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual package, coloured folding box incl. multilingual manual

