



2480 01	UL2725 AWG28 (50 Ω each/100 Ω pair) + AWG28 x 2C + Al-Foil + Drain + Braid
2480 02	UL2725 AWG28 (50 Ω each/100 Ω pair) + AWG28 x 2C + Al-Foil + Drain + Braid
2480 03	UL2725 AWG28 (50 Ω each/100 Ω pair) + AWG26 x 2C + Al-Foil + Drain + Braid

USB-A/M	MINI USB-B/M
1 — RED	1
2 — WHITE	2
3 — (Total 100Ω pair)	3
4 — GREEN	
5 — BLACK	5
SHELL — BRAID	SHELL

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Abmessungen Dimensions Dimensions
			L (mm)
2480 01	4/5	400	1000
2480 02	4/5	200	2000
2480 03	4/5	100	3000*

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

2480

USB-2.0-Anschlusskabel, Typ-A-Stecker 4-polig auf Mini-Typ-B-Stecker 5-polig

1. Werkstoffe

Umspritzung PVC, Farbe schwarz

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit USB-Kupplungen 1673 01, 2410 01, 2410 02, 2410 03, 2410 05, 2410 06, 2410 09, 2420 01, 2420 02, 2486 01 4512

2480

USB 2.0 connecting cable, type A plug 4 pole to mini type B plug 5 poles

1. Materials

Overmolding PVC, color black

2. Mechanical data

Mating with USB sockets 1673 01, 2410 01, 2410 02, 2410 03, 2410 05, 2410 06, 2410 09, 2420 01, 2420 02, 2486 01, 4512

2480

Câble de raccordement USB 2.0, connecteur mâle type A 4 pôles sur connecteur mâle type B mini 5 pôles

1. Matériaux

Surmoulage PVC, couleur noir

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec connecteurs femelles USB 1673 01, 2410 01, 2410 02, 2410 03, 2410 05, 2410 06, 2410 09, 2420 01, 2420 02, 2486 01, 4512