



RE936-08

- Adaptateur multiple TSSOP24 & SSOP24
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour TSSOP24 & SSOP24 avec 1.27 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Deux zones d'expérimentation avec des carrés de 2 x 3 2.20 x 2.20 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 31.75 x 19.05 mm