



RE017-LF

- Laborkarte
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Oberfläche HAL bleifrei
- Lötstopplack
- 37 x 38 Lötinseln 2,30 x 2,30 mm
- Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 99,40 x 100,30 mm