

Notes:

5ZQF MFBE GPSN BT TIPXO JT TUBOEBSE GPS UIF & QBDLBHF
"MM MFBET BSF JOTVMBUFE GSPNPDETVSWTF JSTUFEDUSJDBWMZ OP
SNT GPS POF NJOVUF GSPN MFBET UP PVTFPWFSHUIF PQFSBUJOH UF
.PME GMBTI TIBMM OPU FYDFFE NN QFS TJEF

Product Selector


0.157
(4.0)
0.472
(12.0)
0.36
(9.2)
0.315
(8.0)
0.059
(1.5) DIA
Cover tape
12.99
(330.0)
0.512 (13.0) Arbor
Hole Dia
Dimensions
are in inches
(and millimeters).
0.49
(12.4)
Direction of Feed



TO-92 Type 70 Reel Pack (RP3) Radial Leaded Speci cations





TO-92 Type 70 Ammo Pack (AP) Radial Leaded Speci cations



K 240 0 E 70 RP

DEVICE TYPE
K: Sidac

VOLTAGE RATING
090: 79 ... 97V
105: 95 ... 113V
110: 104 ... 118V
120: 110 ... 125V
130: 120 ... 138V
140: 130 ... 146V
150: 140 ... 170V
180: 165 ... 195V
200: 190 ... 215V
220: 205 ... 230V
240: 220 ... 250V
250: 240 ... 280V
300: 270 ... 330V

CIRCUIT FUNCTION
0: Standard
2: Two Series Die

PACKAGE TYPE
G: DO-15
S: DO-214
E: TO-92

LEAD FORM DIMENSIONS
xx: Lead Form Option

PACKAGING OPTIONS
[blank]: Bulk
AP: Ammo
RP: Reel

TO-92



DO-214

DO-15