

F



E

D

C

B

A



NOTES 1. 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING: POLYPHENYLENE SULFIDE, GLASS FILLED, BROWN, UL94V-0
ターミナル: 銅合金 (t=0.2)、ニッケルメッキ下地1.5マイクロメートル以上
TERMINAL: COPPER ALLOY, UNDER-PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MIN.
接点部: 金メッキ 0.25マイクロメートル以上
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MIN.
半田付け部: 錫メッキ1.0マイクロメートル以上
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MIN.
ネール: リン青銅 (t=0.2)、ニッケルメッキ下地1.0マイクロメートル以上
NAIL: PHOSPHOR BRONZE, UNDER-PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MIN.
錫メッキ1.0マイクロメートル以上
TIN 1.0 MICROMETER MIN.
吸着カバー: ステンレス (t=0.2)
VACUUM COVER: STAINLESS STEEL

2. テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テール平坦度は、0.1ミリ以下とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MILLIMETER MAX.

無し NO	66.47	65.37	62.865	70.37	53627-2074	—	200
	53.77	52.67	50.165	57.67	—	53627-1675	160
	47.42	46.32	43.815	51.32	53627-1474	↑ -1475	140
	41.07	39.97	37.465	44.97	↑ -1274	-1275	120
	34.72	33.62	31.115	38.62	-1074	-1075	100
	31.55	30.45	27.94	35.45	-0974	-0975	90
有り YES	28.37	27.27	24.765	32.27	-0874	-0875	80
	25.2	24.1	21.59	29.1	-0774	-0775	70
	22.02	20.92	18.415	25.92	-0674	-0675	60
	18.85	17.75	15.24	22.75	-0574	-0575	50
	15.67	14.57	12.065	19.57	-0474	-0475	40
	12.5	11.4	8.89	16.4	↓ -0374	↓ -0375	30
	9.32	8.22	5.715	13.22	53627-0274	53627-0275	20
ハウジングロック HS'G LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGE	スティック梱包 STICK PACKAGE	極数 CIRCUITS

REVISED EC NO: J2010-2/58 DRWN:TKA IHO CHK'D:M. SASAO APPR:M.SASAO REV	DESCRIPTION 2010/06/04 2010/06/10 2010/06/11	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION		
				MM ONLY		---	METRIC			
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY Y.SAKIYAMA	DATE 2004/03/05	TITLE 0.635 PITCH B/B CONN. PLUG HSG COVER ASSY -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M.SASAO	DATE 2004/03/05					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M.SASAO	DATE 2004/03/05	 MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-53627-001 1 OF 1				
		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

DWG. NO. SD-53627-003

D

C


B

A

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
: MM

(11.4)

(9)



NOTES

- スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 全長: $508^{+1.0}_{-2.5}$
TOTAL LENGTH
- 肉厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
量産対応済の極数については
SD-53627-001を参照下さい。
SEE SD-53627-001
FOR AVAILABLE ITEMS.
- 本製品は53627-***5の
鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE
OF 53627-***5.

8	53627-1675	160
9	▲ -1475	140
10	-1275	120
12	-1075	100
13	-0975	90
14	-0875	80
16	-0775	70
18	-0675	60
21	-0575	50
24	-0475	40
29	▼ -0375	30
36	53627-0275	20
梱包数量 QUANTITY		極数 CIRCUITS

MODEL NO. 53627-72		材料 MATERIAL スティック: ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. molex 日本モレックス株式会社	
		仕上げ FINISH —#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
		適用電線範囲 WIRE RANGE —#—		TITLE 名称 STICK PACKAGE FOR 53627-72 -LEAD FREE-	
		被覆外径 INS. RANGE —#—			
		DRAWN BY '04/03/05 Y.SAKIYAMA		CHK'D BY H. Sasao	
		DR. '04/03/05		尺度 SCALE 10 - 1	
記号 LTR		日付 DATE		DWG. NO. SD-53627-003	
0 新規作成 (J2004-2869) RELEASED		変更内容 REVISION RECORD		REV 0	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。

ENのICの321MX 1-33

SD-53627-003.S01
A