T-1¾ MIDGET FLANGE BASE


SUBMINIATURE LAMP

14V 80mA

WAMCO PART NO.	ENVELOPE SIZE	BASE TYPE	RATING	FILAMENT SHAPE
WL-382AS10	T-1¾	MF	14V 80mA	C-2F

		CURRENT (mA)			LIGHT OUTPUT (MSCP)			
TEST VOLTS	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	LIFE HRS
14V	72	80	88	.270	.300	.330	40,000

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS



NOTES

1. Part mark WL-382AS10
2. RoHS compliant
3. ANSI trade number 382

P: (714) 545-5560 F: (714) 545-6093
W: WWW.WAMCOINC.COM E: INFO@WAMCOINC.COM