



RE434-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Estañado en caliente (HAL-leadfree)
- Campo tramado de agujeros SMD 1,25 x 1,25 mm
- 40 x 60 nodos de soldadura 1,00 x 1,00 mm
- Diámetro de los agujeros 0,35 mm
- Tamaño 53 x 95 mm