



HZ30

Handzange für das Anschlagen von Micromodul™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	MICA
Polzahl	4–16
Raster	1,27 mm
Lieferzustand	lose
Anschlagbare Leitung	Rasterstegleitung

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparatur
Anschlagleistung	ca. 240/h
- Konfektionieren von Busleitungen möglich	
- Komplett im Tragekoffer	

3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	50 mm x 60 mm x 240 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg

HZ30

Tongs for termination of Micromodul™ connectors in insulation displacement technology

1. Range of applications

Connector	MICA
Number of poles	4–16
Pitch	1.27 mm
State of delivery	in bulk
Processable conductor	ribbon cable

2. Features

Application	laboratory and sample production, repair of cable trees
Stroke capacity	ca 240/h
- Harnessing of bus cables possible	
- Complete in transport case	

3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	50 mm x 60 mm x 240 mm
Weight	ca 0.8 kg