

Seite page	Art.-Nr. art.no.	Art.-Name Art.-name	Farbe colour	Ausführung execution	Material material	Innenmaße/mm interior measurements/mm			Interior/inch			Ausßenmaße/mm interior measurements/mm			Exterior/inch			Gewicht weight		Volumen/l volume/l		max. Belastbarkeit max. capacity		Flugtauglich flight cases	Zahlenschloß combination lock	Dokumentfach document partition
						L	B	T	length	width	depth	L	B	T	length	width	depth	kg	pounds	l	kg	pounds				
10/11	114.02/P	easy	black	pockets	ABS	455	345	160	18	13,5	6,25	490	410	175	19,25	16,25	7	5,7	12,5	26	25	55	x	x		
10/11	114.02/L	easy	black	loops	ABS	455	345	160	18	13,5	6,25	490	410	175	19,25	16,25	7	5,7	12,5	26	25	55	x	x		
10/11	114.02/M	easy	black	modul	ABS	455	345	160	18	13,5	6,25	490	410	175	19,25	16,25	7	5,7	12,5	26	25	55	x	x		
12/13	114.03/P	vol	black	pockets	ABS	480	370	180	19	14,5	7	495	420	200	19,5	16,5	8	6,0	13	32	30	66	x	x		
12/13	114.03/L	vol	black	loops	ABS	480	370	180	19	14,5	7	495	420	200	19,5	16,5	8	6,0	13	32	30	66	x	x		
12/13	114.03/M	vol	black	modul	ABS	480	370	180	19	14,5	7	495	420	200	19,5	16,5	8	6,0	13	32	30	66	x	x		
14/15	114.04/P	run	black	pockets	ABS	485	350	195	19	13,75	7,75	500	430	270	19,75	17	10,75	8,0	17,5	36	30	66	x	x		
14/15	114.04/L	run	black	loops	ABS	485	350	195	19	13,75	7,75	500	430	270	19,75	17	10,75	8,0	17,5	36	30	66	x	x		
14/15	114.04/M	run	black	modul	ABS	485	350	195	19	13,75	7,75	500	430	270	19,75	17	10,75	8,0	17,5	36	30	66	x	x		
16	114.19/P	jumbo	black	pockets	ABS	535	360	195	21	14,25	7,75	595	440	235	23,5	17,25	9,25	9,8	21,5	38	50	110	x	x		
17	114.17	jet	black	pockets	ABS	425	350	168	16,75	13,75	6,5	450	375	185	17,75	14,75	7,25	5,7	12,5	25	50	110	x	x		
20	115.03/P	shark	black	pockets	HDPE	475	360	200	18,75	14,25	7,75	495	430	215	19,5	16,5	8,5	6,0	13	35	30	66	x	x		
20	115.03/M	shark	black	modul	HDPE	475	360	200	18,75	14,25	7,75	495	430	215	19,5	16,5	8,5	6,0	13	35	30	66	x	x		
21	115.04/P	rhino	black	pockets	HDPE	485	375	225	19	14,75	9	505	440	280	20	17,25	11	7,9	17,5	46	35	77	x	x		
21	115.04/M	rhino	black	modul	HDPE	485	375	225	19	14,75	9	505	440	280	20	17,25	11	7,9	17,5	46	35	77	x	x		
22	115.16	pickup	black	pockets	HDPE	540	350	220	21,25	13,75	8,5	610	420	295	24	16,5	11,5	10,7	23,5	41	30	66	x	x		
25	207.03	gamma	black		Kunstleder	430	320	190	17	12,5	7,5							2,8	6,25							
26	201.01	mars	black		Leder	450	330	200	17,75	13	7,75							3,5	7,75							
26	202.02	jupiter	black		Leder	420	250	160	16,5	9,75	6,25							2,8	6							
26	204.04	saturn	black		Leder	220	250	140	8,75	9,75	5,5							1,1	2,5							
26	206.53	solaire	black		Kunstleder	680	320		26,75	12,5								0,3	0,75							
26	206.54	merkur	black		Kunstleder	790	320		31	12,5								0,4	1							
28	116.01	service	black		Nylon	440	320	180	17,25	12,5	7	450	340	200	17,75	13,25	7,75	2,7	5,95	12	26,5					
29	116.02	move	black		Nylon							350	430	230	13,75	17	9	2,3	5,07	12	26,5					
29	116.03	carry	black		Nylon	390	195	285	15,25	7,5	11,25	400	200	290	15,75	7,75	11,5	0,95	2,2	12	26,5					
30	116.04	work	black		Nylon	400	190	240	15,75	7,5	9,5	450	250	270	17,75	9,75	10,75	2,0	4,4	12	26,5					
30	116.05	motion	black		Nylon							450	170	380	17,75	6,75	15	3,1	6,83	8	18					
33	500.00/2	F&T n°2	black		HDPE	510	360	315	20	14,25	12,5	600	440	420	23,75	17,25	16,5	6,1	13,5	58	50	110	x			
33	500.00/3	F&T n°3	black		HDPE	710	500	345	28	19,75	13,5	800	585	405	31,5	23	10,25	9,1	20	122	50	110	x			
36	1.2008	type 05	B + 0	leer	ABS	205	145	70	8	5,75	2,75	225	170	85	8,75	6,5	3,25	0,5	1	2			x			
36	1.2809	type 10	B + 0	leer	ABS	250	180	80	9,75	7	3	275	220	95	10,75	8,75	3,75	0,6	1,25	4			x			
36	1.2816	type 20	B + 0	leer	ABS	250	180	140	9,75	7	5,5	275	225	155	10,75	9	6	1,2	2,5	6			x			
36	1.3515	type 30	B + 0	leer	ABS	335	210	135	13,25	8,25	5,25	365	265	160	14,5	10,5	6	1,7	3,75	9			x			
36	1.4016	type 40	B + 0	leer	ABS	385	265	150	15,25	10,5	6	410	325	170	16	12,75	6,5	1,9	4,25	15			x			
36	1.4618	type 50	B + 0	leer	ABS	420	300	170	16,5	11,75	6,75	455	365	185	18	14,5	7,25	3	6,5	21			x			
36	1.4630	type 55	B	leer	ABS	420	300	300	16,5	11,75	11,75	455	365	315	18	14,5	12,5	4,6	10	38			x			
36	1.5023	type 61	B + 0	leer	ABS	480	360	210	19	14,25	8,25	500	425	230	19,75	16,75	9	4,6	10	36			x			
36	1.6023	type 65	B	leer	ABS	590	420	195	23,25	16,5	7,75	665	495	210	26,25	19,5	8,25	7,5	16,5	48			x			
36	1.5622	type 66	B	leer	ABS	535	360	195	21	14,25	7,75	590	430	230	23,25	17	9	6,7	14,75	38			x			
36	1.5626	type 67	B	leer	ABS	535	360	245	21	14,25	9,5	590	430	285	23,25	17	11,25	7,3	16	47			x			
36	1.6033	type 68	B	leer	ABS	590	425	295	23,25	16,75	11,5	665	500	335	26,25	19,75	13,25	10,5	23	74			x			
36	1.7226	type 70	B	leer	ABS	675	425	210	26,5	16,75	8,25	755	500	250	29,75	19,75	9,75	9	20	60			x			
36	1.8012	type 72	B	leer	ABS	1150	355	155	45,25	14	6	1210	430	175	47,5	17	7	8,5	18,75	63			x			
36	1.7640	type 78	B	leer	ABS	755	535	370	29,75	21	14,5	840	615	410	33	24,25	16,25	15	33,5	150			x			

Hinweis:

Die auf den Katalogseiten abgebildeten Werkzeuge dienen Demonstrationszwecken und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Maßangaben verstehen sich Länge x Breite x Höhe als nutzbare Innenmaße. Technische Änderungen vorbehalten.

Note:

The tools illustrated on the pages of this catalogue are for demonstration purposes only, and are not included in the delivery. The dimensions stated are length x width x height for a closed upright case or closed upright bag. Specifications are subject to modifications without notice.