

RTP 020 G MS

Codice articolo: T0050103099



Benefits

- › Breve distanza punta-impugnatura: Ridotta distanza di lavoro dai componenti. Maggiore precisione e migliore gestione degli utensili.
- › Norma MIL-SPEC / IPC (versioni MS a potenziale zero): Riduce il rischio di danni a micro componenti e pezzi delicati. Eliminazione delle rilavorazioni, riduzione del costo totale di proprietà gestione.
- › Tecnologia punta attiva: Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, trasferimento di calore ottimizzato. Nessun tempo di inattività attesa, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- › Utensile digitale: Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell'utensile. Risparmio energetico, prolungamento della durata delle punte, flessibilità di spostamento dell'operatore dal banco o dalla stazione di lavoro.
- › Design punta-impugnatura brevettato: L'unico punta saldante nel mercato che può essere cambiata velocemente, in sicurezza e senza alcun utensile. 20% più veloce nel cambio rispetto alla concorrenza
- › Un'unica piattaforma intelligente: Un'unica stazione per tutti gli utensili e le punte attive. WX System soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura manuale, inclusa la tracciabilità.





Technical Data

Forma della punta	Deposito di saldatura
Tipo di punta	MS
Larghezza in mm	2
Larghezza in pollici	0.079
Spessore in mm	---
Spessore in pollici	---
Lunghezza mm	15.9
Lunghezza pollici	0.626
Potenza	40 W
Unità d'imballaggio	1