



■ Sistemi di rilavorazione BGA/QFP

### Termoelemento di tipo K, Ø 0,1 mm

Codice articolo: T0058755782

Dimensioni L x L x H (mm)	---
Dimensioni L x L x H (pollice)	---
Peso (ca) in kg	---
Tensione	---
Potenza	---
Canali	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	-200 - 1250
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	-328 - 2282
Precisione di temperatura °C	1.1°C
Precisione di temperatura °F	33.98
Precisione di temperatura aria calda °C	---
Precisione di temperatura aria calda °F	---
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Pompa per vuoto supplementare	---
Quantità aria calda max. l/min (in funzione dell'utensile)	---
Portata l/min	---
Vuoto max.	---
Interfaccia	---