



510AE

Artikel Nr.: 510AE

Abisolierzange für abisolieren von vorn 0,25 mm – 1,02 mm (AWG 30 – 18)



Robuste Hochpräzisionswerkzeuge für Anwendungsbereiche in der Elektronik und Luftfahrttechnik



Einstellung des benötigten Durchmessers erfolgt über Schrauben



[source images](#)

Langlebigkeit - Die längsten Standzeiten auf dem Markt.

Weller Erem™ Zangen gewährleisten einen präzisen und sicheren Griff. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- und Biegeanwendung, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Die Weller Erem Zangen sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.

LANGLEBIGKEIT

Die längsten Standzeiten auf dem Markt

- + Qualität**
 Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
- + Präzision**
 Erlebe präzises Greifen und Abkanten mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
- + 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen**
 Das Magic Spring™ -Design ermöglicht maximal Standzeiten bei konstanter Federkraft
- + Komfort, Sicherheit und Griffigkeit**
 Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungstopps (Maximum Opening Stop)
- EGB Sicher**
 Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen



weller-tools.com

Weller
Erem



PRECISION
TOOLS



Technical Data

Länge mm	120
Backenlänge in mm	27
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Breite der Spitzen in mm	3.5
Gesamthöhe der 2 Spitzen in mm	4
Länge Inch	4.724
Backenlänge in Inch	1.063
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Breite der Spitzen in Inch	0.138
Gesamthöhe der 2 Spitzen in Inch	0.157
ESD sicher	on
Anwendungen Erem	Luftfahrttechnik
Material	---
Gewicht in g	72
Gewicht in oz	2.540