




Produktname | *Product name*: Comfort Mini inkl. 2x AA 2100mAh NiMH
 Artikelnummer | *Part Number*: 1001-0091-01
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-LN-2018-329-01
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: ka / 2020-03-19

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	AN number changed	2020-03-25	ka
V0	---	2020-03-19	ka

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_ODA, Template version: V27

Zeichnung des Ladegerätes / Drawing of the charger



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten des Ladegerätes / Technical data of the charger:



DC Eingangsbuchse:	Micro USB Buchse	<i>DC input socket:</i>	<i>Micro USB socket</i>
DC Eingangsspannung:	5V (±5%)	<i>DC input voltage:</i>	<i>5V (±5%)</i>
DC Eingangsstrom:	max. 2400 mA	<i>DC input current:</i>	<i>max. 2400 mA</i>
Schutzklasse:	III	<i>Protection class:</i>	<i>III</i>
Anzahl der Ladeschächte:	2	<i>Number of charging slots:</i>	<i>2</i>
Ladbare Akku-Chemie:	NiMH	<i>Chargeable battery chemistry:</i>	<i>NiMH</i>
Ladbare Akku-Größen:	Rundzellen: AA, AAA	<i>Chargeable battery size:</i>	<i>Round cells: AA, AAA</i>
Max. Zellenkapazität:	AAA Zellen: bis 1800mAh AA Zellen: bis 3600mAh	<i>Max. cell capacity:</i>	<i>AAA cells: up to 1800mAh AA cells: up to 3600mAh</i>
Ladeüberwachung / Ladeschlusserkennung:	Rundzellen: -dV, 0dV	<i>Charge control / Charge end detection:</i>	<i>Round cells: -dV, 0dV</i>
Nominale Ladespannung:	Rundzellen: 1,2V	<i>nominal charge voltage:</i>	<i>Round cells: 1.2V</i>
Ladestrom:	AAA: 400mA (±10%) AA: 800mA (±10%)	<i>Charge current:</i>	<i>AAA: 400mA (±10%) AA: 800mA (±10%)</i>
Erhaltungsladestrom:	AAA: 6,5mA (±10%) AA: 13mA (±10%)	<i>Trickle charge current:</i>	<i>AAA: 6.5mA (±10%) AA: 13mA (±10%)</i>
Sicherheitstimer:	AA/AAA: 5,5h (±10%)	<i>Security timer:</i>	<i>AA/AAA: 5.5h(±10%)</i>
Kurzschlusserkennung:	Ja	<i>Short circuit detection:</i>	<i>Yes</i>
0V Ladefunktion:	Ja	<i>0V charge function:</i>	<i>Yes</i>
Alkaline Erkennung:	Ja	<i>Alkaline detection:</i>	<i>Yes</i>
Akku-Defekt-Erkennung:	Ja	<i>Battery defect detection:</i>	<i>Yes</i>
Verpolschutz:	Ja (Mechanisch)	<i>Wrong polarity protection:</i>	<i>Yes (Mechanical)</i>
LED Anzeige (Kapazitätsanzeige für die ersten 5 Sekunden nach Einlegen eines Akkus):	- Rot: < 25% - Orange: 25% – 75% - Grün: > 75%	<i>LED indication (Capacity indication for the first 5 seconds after inserting a battery):</i>	<i>- Red: < 25% - Orange: 25% – 75% - Green: > 75%</i>
LED Anzeige: (Eine Duo-LED pro Ladeschacht)	- Laden: Rot - Voll: Grün - Fehler: Rot blinken - Pause: Orange blinken	<i>LED indication: (One Duo-LED per charging slot)</i>	<i>- Charge: Red - Full: Green - Error: Red flashing - Pause: Orange flashing</i>
Schutzart:	IP20	<i>Ingress Protection Marking:</i>	<i>IP20</i>
Gehäusetyp:	Tischgehäuse	<i>Housing type:</i>	<i>Desktop case</i>
Gehäusematerial:	Kunststoff	<i>Housing material:</i>	<i>Plastic</i>
Gehäusefarbe:	Schwarz / weiß	<i>Housing colour:</i>	<i>Black/white</i>
Betriebstemperatur:	0°C...25°C	<i>Operating temperature:</i>	<i>0°C...25°C</i>
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	48 g (Lader) 128 g (Lader + Zubehör)	<i>Weight:</i>	<i>48 g (charger) 128 g (charger + accessories)</i>

Allgemeine technische Daten / Common technical data:



Lagertemperatur:	-20°C...60°C	Storage temperature:	-20°C...60°C
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> - Ladegerät - Micro USB Kabel (1m) - 2 x NiMH Akku AA 2100mAh - Polschutzeinlage - Mehrsprachige Bedienungsanleitung 	Shipment:	<ul style="list-style-type: none"> - Charger - Micro USB cable (1m) - 2 x NiMH batterie AA 2100mAh - pole protection insert - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box