Produktinformation

13 96 200 T

Elektro-Installationszange

IEC 60900 DIN EN 60900

Das Multitalent für den Profi.

- 6 Funktionen in einer Zange
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	280 g
Abmessungen	200 x 63 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm²
Abisolierwerte für Einzeladern	0,75 — 1,5 mm² / 2,5 mm²
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm²
AWG	1 / 0
Absturzsicherung	Ja
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148

Ersatzteile

13 99 200	Ersatzteilsortiment für 13 9x 200,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten