

Produktinformation

98 24 02 SLS

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Antriebsspitze für PlusMinus-Profileschrauben
- Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
- Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadin-Molybdän-Stahl



⚡ 1000 V ⚡

Allgemein	
Artikel-Nr.	98 24 02 SLS
EAN	4003773081043
Spitze	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	90 g
Abmessungen	212 x 33 x 35 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein
Technische Attribute	
Größe	PH/S 2
Klingenlänge	100 mm
Grifflänge	112 mm
unisolierte Klingenlänge	18 mm
VDE-geprüft	Ja
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company

