Information produit

00 21 36

Mallette à outils « Robust34 » Électro

Taille moyenne et solidité : mallette à outils robuste pour les électriciens

- Comprend 26 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
- Charge utile max. : 25 kg
- Volume : 34 litres
- Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures

- Comprenant 26 outils de marque, pour certains homologués VDE selon DIN EN/CEI 60900
- Étagère pour documents ; panneaux à outils faites de feuille double paroi anti-poussière avec de l'espace pour 42 pochettes à outils et 67 passants à outils
- Coque de fond avec séparations en aluminium
- Dimensions externes (l x H x P) : 510 x 419 x 215 mm ; dimensions internes (l x H x P) : 480 x 356 x 199 mm
- Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
- étanche à la poussière et à l'eau
- Clapet automatique de compensation de pression
- Stable en température de - 30 °C à + 80 °C
- Dispositif pour attacher de cadena
- Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
- Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
- Poignée bi-matière ergonomique
- Avec un total de 93 compartiments d'insertion

Informations générales	
Réf.	00 21 36
EAN	4003773082583
Poids	8.810 g
Reach	oui
RohS	non

Attributs techniques	
Dimension Largeur extérieur (intérieur)	510 mm (480 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	215 mm (199 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	419 mm (356 mm)

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Livré avec	
00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
08 26 145	1 x Pince universelle multifonctions 1000 V
12 40 200	1 x Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 – 10,0 mm²)

Livré avec	
13 86 200	1 x Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²) 1000 V
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer (Ø 8,0 – 13,0 mm)
70 06 160	1 x Pince coupante de côté 1000 V
87 01 180	1 x KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
97 53 04	1 x Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 10 + 16 mm²)
98 52	1 x Couteau d'électricien pour câbles 1000 V
L240 00055	1 x Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm)
16135	1 x Stabila Niveau Type 70 Electric (430 mm)
003484	1 x Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim

Accessoires	
00 21 36 LE	Mallette à outils « Robust34 » vide,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

Avec porte-documents