

Produktinformation

97 53 18

KNIPEX Twistor16®

Selvindstillelig crimptang til kabeltyller
Med drejeligt crimphoved



Selvindstillende crimptang til kabeltyller med drejeligt crimphoved

- Crimphovedet kan drejes frit 360°, med 8 stoppositioner
- Det er muligt at crimpe kabeltyller fra næsten enhver arbejdsposition
- Crimptangen indstiller sig automatisk efter de forskellige tværsnit
- Crimpåbningen er tilgængelig i begge sider, ekstra lange kabeltyller kan skubbes efter
- Muligt at sammenpresse Twin-kabeltyller op til 2 x 6 mm²
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op)
- Let og handy værktøj, håndens kraft forstærkes af knæstangsmekanik
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt

Artikel-nr.	97 53 18
EAN	4003773082729
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	486 g
Mål	240 x 80 x 26 mm

Technische Attribute

Anvendelse	kabeltyller
Kapacitet kvadratmillimeter	0,14 — 16 mm ²
AWG	26 — 5
Antallet af bakker	1

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Enestående fleksibel: Forbindere kan føres ind i det drejelige crimphoved fra næsten enhver position





Crimphovedet kan drejes 360° for bedste adgang selv ved trange forhold

