

Termékinformációk

86 05 250

Fogókulcs



- nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- komplett csavarkulcs készletet pótol
- kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- elmarad az érzékeny szerelvények élének rongálódásaa a játégmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- a markoló pofák közötti racsnis működésű mozgítás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	86 05 250
EAN	4003773047841
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	515 g
Méret	250 x 56 x 23 mm

Technische Attribute

	8,0
	14,0
	8,0
beállító helyzet	17
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	2
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk