

00 20 12

Набор инструментов электроизолированных



- инструменты в блоке из пластика глубокой штамповки с прозрачной крышкой
- привлекательная упаковка для системы самообслуживания, с отверстием под крючок
- размеры (Ш x В x Г): 170 x 370 x 40 мм
- инструмент электроизолированный по DIN EN/IEC 60900 1000 V, хромированные клещи; ручки с полимерным покрытием







Номер артикула	00 20 12
EAN	4003773012412
Ширина мм	220
Высота мм	300
Глубина мм	40
Вес нетто g	960

Возможны технические изменения и ошибки



Комплект поставки 00 20 12 (12)

Номер артикула			Количество	Номинальный размер	
03 06 180	Knipex	Плоскогубцы комбинированные	1	180 mm	
03 06 180	Knipex	Плоскогубцы комбинированные	1	180 mm	
03 06 180	Knipex	Плоскогубцы комбинированные	1	180 mm	
03 06 180	Knipex	Плоскогубцы комбинированные	1	180 mm	
26 16 200	Knipex	Плоские круглогубцы с режущими кромками, (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой)	1	200 mm	
26 16 200	Knipex	Плоские круглогубцы с режущими кромками, (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой)	1	200 mm	
26 16 200	Knipex	Плоские круглогубцы с режущими кромками, (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой)	1	200 mm	

26 16 200	Книпex	Плоские круглогубцы с режущими кромками, (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой)	1	200 mm	
70 06 160	Книпex	Кусачки боковые	1	160 mm	
70 06 160	Книпex	Кусачки боковые	1	160 mm	
70 06 160	Книпex	Кусачки боковые	1	160 mm	
70 06 160	Книпex	Кусачки боковые	1	160 mm	