

97 61 145 A

Инструмент для обжима контактных гильз



- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4) в диапазоне сечений от 0,5 до 2,5 мм²
- Опрессовка в маркированных трапецидальных профилях для надежного соединения гильзы и проводника
- ванадиевая электросталь, ковкая, закалённая в масле



Номер артикула	97 61 145 A
EAN	4003773035558
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми чехлами
Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм мм ²	0,25 - 2,5
Количество гнезд	4
AWG	23 - 13
Длина мм	145
Вес нетто g	140

Возможны технические изменения и ошибки

