

# 97 61 145 A

## エンドスリーブ用圧着プライヤー



- DIN 46228 1部 + 4部 (範囲0.25 ~ 2.5 mm<sup>2</sup>) によるエンドスリーブの圧着
- 識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
- バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ



商品品番	97 61 145 A
EAN	4003773035558
ヘッド	研磨されています。
ハンドル	プラスチックでコーティングしてあります。
用途	エンドスリーブ
容量 (平方ミリメートル) mm <sup>2</sup>	0,25 - 2,5
圧着ポジション数	4
AWG	23 - 13
長さ mm	145
重量 g	140

技術的変更および間違いのある場合があります。

