

97 72 180 エンドスリーブ用圧着プライヤー



- VDEバージョンもあります。
- 力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。
- 軽量でスリムな構造
- DIN 46228 1部 + 4部 (範囲0.25 ~ 16 mm²) によるエンドスリーブの圧着
- 識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
- 円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状
- 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ



商品品番	97 72 180
EAN	4003773060185
ヘッド	研磨されています。
ハンドル	複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
用途	エンドスリーブ
容量 (平方ミリメートル) mm ²	0,25 - 16,0
圧着ポジション数	9
AWG	23 - 5
長さ mm	180
重量 g	242



技術的変更および間違いのある場合があります。

