

97 78 180 T

エンドスリーブ用圧着プライヤー 固定留め環付き



- DIN 46228 1部 + 4部 (範囲0.25 ~ 16 mm²) によるエンドスリーブの圧着
- 改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減
- 軽量でスリムな構造
- 識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
- 円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状
- 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きプライヤー



商品品番	97 78 180 T
EAN	4003773081531
ヘッド	研磨されています。
ハンドル	
絶縁規格	IEC 60900 DIN EN 60900
容量 (平方ミリメートル) mm ²	0,25 - 16,0
用途	エンドスリーブ
圧着ポジション数	9
AWG	23 - 5
長さ mm	180
重量 g	254



技術的変更および間違いのある場合があります。