

Informa#ii despre produs

86 05 250

Cheie de strângere



- fălci netede pentru montajul protector al armăturilor cu suprafe#e înnobilate - se lucrează direct pe piese cromate!
- înlocuiește un set de chei, metrice și imperiale
- de asemenea excelente pentru prindere, tinerea, apăsarea și îndoirea pieselor
- fără deteriorarea muchiilor armăturilor sensibile datorită aplicării pe toată suprafa#a, fără joc
- reglare rapidă prin apăsarea butonului, direct la nivelul piesei de prelucrat
- fără deplasarea accidentală a fălcilor de prindere #i fără alunecarea articula#iei
- apucare reglabilă liber pentru toate deschiderile de chei până la capacitatea indicată cu ajutorul fălcilor de prindere ghidate paralel
- cursa fălcilor de prindere permite strângerea și desfacerea rapidă a îmbinărilor cu șuruburi conform principiului clicetului
- forță de prindere ridicată grație intensificării de zece ori a forței manuale
- oțel cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei

Allgemein

| | |
|-------------|----------------------------|
| Articol nr. | 86 05 250 |
| EAN | 4003773047841 |
| Clesti | cromat |
| Cap | cromat |
| Manere | cu manșoane multicomponent |
| greutate | 515 g |
| Dimensiuni | 250 x 56 x 23 mm |

Technische Attribute

| | |
|--|-------|
| | 8,0 |
| | 14,0 |
| | 8,0 |
| Pozitii de ajustare | 17 |
| Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii | 2 |
| Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii | 46 mm |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21043826 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.