

Tuoteinfo

97 53 18

KNIPEX Twistor16®

Itsesäätyvät puristuspihdit päätehylyille
Käännettävällä puristuspäällä



Itsesäätyvät puristuspihti johdinpäätehylyille kääntyvällä puristuspäällä

- Puristuspäätä voidaan kääntää vapaasti 360°, 8 lukitusasennolla
- Johdinpääteholkkien puristus mahdollista lähes joka työasennosta
- Puristuspihdit säätyvät automaattisesti eri poikkileikkauksiin
- Kummaltakin puolelta pääsy puristusaukkoon, ylipitkiä johdinpääteholkkeja voidaan työntää läpi
- Twin-johdinpääteholkkien puristus mahdollinen 2 x 6 mm² asti
- Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Kevyt ja kätevä työkalu, polvivipumekaniikka vahvistaa käsivoiman
- Erikoisluokan kromivanadiiniisätköteräs, öljykarkaistu

Tuotenro	97 53 18
EAN	4003773082729
Pihdit	kromattu
Pää	kromattu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	486 g
Mitat	240 x 80 x 26 mm

Technische Attribute

Käyttö	päätehylyt
Kapasiteetti neliömillimetri	0,14 — 16 mm ²
AWG	26 — 5
Pesien lukumäärä	1

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Ainutlaatuisen joustava: liittimet voidaan työntää melkein mistä tahansa asennosta pyörivään puristuspäähän





360° kääntyvä puristus pää, mitä parhain pääsy myös ahtaisiin paikkoihin

