



26082306

Ex Polyester Ex leer

75 x 230 x 56 mm

Ex Polyester Ex leer 75 x 230 x 56 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Höhe | 75 mm |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 56 mm |
| Material | Polyester |
| Farbe | graphitschwarz (RAL 9011) |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzart Norm | EN 60529 |
| min. Temperatur | -55 °C |
| max. Temperatur | 135 °C |
| Dichtung Material | VMQ-(Silikon) |
| Brennverhalten Gehäuse (Zulassung) | UL 94 V-0 |
| Toxisches Verhalten | halogenfrei |
| Oberflächenwiderstand | 10^9 Ohm |
| Oberflächenwiderstand Norm | IEC 60093 |
| Weitere Ausführungen auf Anfrage | EMV |
| Sonderfarben auf Anfrage | Nein |
| Zulassungen | ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, UkrSEPRO (Ukraine), UL Ex |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Ursprungsland | DE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Gewicht | 0.625 kg |
| GTIN | 4250157916235 |

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10061105

Tragschiene TS 15 für 02.082306