

27010200

Taguan 130 flach, offen (mit Batteriefach)

**Zubehör** - s. Zeichnung**Accessories** - see drawing

Taguan 130 flach, offen (mit Batteriefach)

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	125 mm
Breite	80 mm
Tiefe	36.7 mm
Material	ABS
Farbe	ozeanblau (RAL 5020)
Schutzart	IP40
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	80 °C
Oberflächenwiderstand	$4 \times 10^{14} \text{ Ohm}$
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	RO
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.13 kg
GTIN	4250157916655

## ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör

 <b>27010090</b> Taguan Ersatzschraubenset	 <b>27010280</b> Batteriehalter 4 Microzellen AAA
 <b>27010281</b> Taguan 130 Monoblock Halter	 <b>27010282</b> Taguan 130 Clip
 <b>27010285</b> Taguan Schaftblende RAL 5020	 <b>27010287</b> Taguan Schaftblende infrarot
 <b>27010288</b> Taguan 130 Displayscheiben Set	 <b>82100001</b> FOLIENASTATUR FT 130b
 <b>82100002</b> FOLIENASTATUR FT 130e	