


Technical specification/

Technische Daten:

Rated voltage/ Bemessungsspannung:	max. 250 V AC/DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	5 A at 40 °C
Degree of protection/ Schutzart:	IP67 in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range	-40 °C ... +105 °C
Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	
Temperature range	fixed/ -40 °C...+80 °C
Wire/ Umgebungstemperatur Leitung:	fest: moved/ -25 °C...+80 °C
Wire cross section/ Anschlussquerschnitt:	0.75 mm ²
Housing/ Gehäuse:	CPC Size 13-9 206705-4 black/ schwarz
Contacts/ Kontakte:	213603-5

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Copper alloy Kupferlegierung
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Sn
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

Installation specification/

Montagedaten:

Max. torque (for locking and unlocking bajonet)/ Max. Drehmoment (für Ver- und Entriegeln des Bajonetts):	1,13 Nm
---	---------

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

1 green/grün	■
2 brown/braun	■
3 white/weiß	■
4 pink/rosa	■
5 grey/grau	■
6 yellow/gelb	■
7 blue/blau	■
8 red/rot	■
9 n.c.	

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL
CUSTOMER APPROVAL DATE:
NAME: TITLE:
COMPANY NAME:
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Cable length "L" Kabellänge "L":	Cable/ Kabel:
55-40019	CPC13-9.04P-A/K1/0.75/2m	2 m	PUR, black / schwarz 8x0.75 mm ² , Cable / Kabel : 781-K17800
55-40020	CPC13-9.04P-A/K1/0.75/5m	5 m	
55-40021	CPC13-9.04P-A/K1/0.75/10m	10 m	
55-xxxxx	CPC13-9.04P-A/K1/0.75/...m	... m	

tolerance of cable/
Kabeltoleranz: L ≤ 5m: L + 50mm
L > 5m: L + 1%


general tolerance/
Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm
* ± 5°

Index: a Original

Status: Freigegeben

RoHS compliant/konform

scale/Maßstab:
1 : 1
(Div.)



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	11.09.19	Henneboel
appd./ gepr.	30.09.19	Strakerjahn

CONEC®

CPC 13-9P overmolded

CPC13-9P umspritzt

dwg no /
Z.-nr.:

55K1A852

DIN-
A4

1 / 1