8921 Max 240W

AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES

mascot tech spec

- Fixed output voltages
- Short circuit proof and thermal protection
- 6,3 mm push-on terminal, grounded
- LED on front
- Fixed mains cord with grounded UK plug
- Available in 120 VAC version
- Available on request with dual outputs separated with blocking diodes

- Faste utgangsspenninger
- Kortslutnings- og termisk sikret
- 6,3 mm flatstiftkontakter, inkl. jord
- Lysdiode på front
- Fast nettledning med jordet UK plug
- Tilgjengelig i 120 VAC versjc
- Tilgj. på forespørsel med to utganger adskilt med sperredioder

Technical specifications	Tekniske data	12 V*
Input voltage:	Inngangsspenning:	190-264 VAC (100-130 VAC)
Output voltage:	Utgangsspenning:	12VDC
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	240W
Max. load current:	Maks. laststrøm:	20 A
Load regulation:	Lastregulering:	0,15%
Line regulation:	Linjeregulering:	0,05%
Switch frequency:	Svitsjefrekvens:	67 kHz
Temperature range:	Temperaturområde:	-10°C - +30°C
Ripple:	Rippel:	20 mV p-p / 67 kHz
Efficiency:	Virkningsgrad:	86%
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	I
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Dimensions (L×W×H):	Mål (L×B×H):	210 × 148 × 58mm
Weight:	Vekt:	1,55 kg

* Some technical specifications may differ for other voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.

Mascot AS Headquarters • PO Box 177 • 1601 Fredrikstad NORWAY • +47 69 36 43 00 • sales@mascot.no • www.mascot.no