

Schutzkt.-Tischsteckdosen DIN 49440 – 16 A/250 V~ wiederanschliessbar!

Farbschlüssel:

ws = weiß

br = braun

be/br = beige/braun

Maße in mm:

Länge = L

Breite = B

Höhe = H



Ausführung und techn. Daten

Dreifach Längsform ohne Zuleitung L = 144
B = 52
H = 42

mit Zuleitung 1,4 m H05VV-F 3G1,0 und Wandstecker 16 A/250 V~

mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5

Bestell-Nr.
Länge in m
(z. B. 1,4 = 1,4 m)
und Farbe

EDV-Code

3500 ws 03500.0000.01.000
3500 br 03500.0000.04.000

3510/1,4 ws 03510.0000.01.014
3510/1,4 br 03510.0000.04.014

3515/3 u. 5 m

Vierfach Längsform ohne Zuleitung L = 187
B = 52
H = 42

mit Zuleitung 1,4 m H05VV-F 3G1,0 und Wandstecker 16 A/250 V~

mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5

4500 ws 04500.0000.01.000
4500 br 04500.0000.04.000

4510/1,4 ws 04510.0000.01.014
4510/1,4 br 04510.0000.04.014

4515/3 u. 5 m

Schutzkt.-Tischsteckdosen


wiederanschliessbar!

nach DIN 49440 – 16 A/250 V~

mit Winkelsteckerkontakt-Anordnung



90°




mit 2pol. Schalter beleuchtet, 5fach ohne Zuleitung

L = 280
B = 60
H = 42

mit Zuleitung 1,4 m H05VV-F 3G1,0

5500 be/br 05500.0000.07.000
5500 ws 05500.0000.01.000

5501/1,4 be/br 05501.0000.07.014
5501/1,4 ws 05501.0000.01.014



ohne Schalter, 6fach, ohne Zuleitung

L = 280
B = 60
H = 42

mit Zuleitung 1,4 m H05VV-F 3G1,0

6600 be/br 06600.0000.07.000
6600 ws 06600.0000.01.000

6601/1,4 be/br 06601.0000.07.014
6601/1,4 ws 06601.0000.01.014

Verpackung:
Einzel im Klarsichtbeutel mit Sattelticket.

Versandkarton:
25 Stück, auch sortiert.

Für alle Artikel andere Zuleitungslängen und Querschnitte auf detaillierte Anfrage möglich!