

98 33 50 Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar



 1000V

Technische Attribute

| | | |
|--|------------------------|------|
| No. | 98 33 50 | |
| EAN | 4003773071761 | |
| Isolationsnorm | IEC 60900 DIN EN 60900 | |
| Verbindungsvierkant | 3/8 | Zoll |
| Anwendungsbereich | 5 - 50 Nm | |
|  | 1230 | g |
|  | 385 | mm |
|  | 1400 | g |

Beschreibung

- umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
- verriegelbare Drehmomenteinstellung
- sehr sichere Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
- transparent isolierter Skalenbereich
- Kalibrierbescheinigung beiliegend
- Chrom-Vanadin-Stahl