





www.cif.fr

FORET CARBURE
Diamètre 1,8 mm
DU78

Ce document contient des informations du constructeur qui sont protégées par copyright. Tous droits réservés. Ce document ne peut être photocopié, reproduit ou traduit sans l'accord écrit de **C.I.F**

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Forets carbure

- Monobloc. Queue renforcée 3,17 (1/8").
- Diamètre : 1.8 mm
- Longueur utile : 12 mm
- Vitesse minimum de perçage 20 000 tr/min.
- Plus le diamètre du foret sera petit, plus la vitesse sera élevée.
- Vitesse de descente de 1,6 à 4 m/min.
- Option, foret avec bague sur demande.

UTILISATION

Utilisation général pour le perçage dans différent type de PCB tel que FR-4 (utilisation classique), CEM-1, CEM-3, ... etc.

cif@cif.fr