


A

B

C

D

E



Surface Stamp No.5
Oberfläche Prägung Nr.5

Steel carrier / Stahlband 22x0,5
broken / gebrochen

soft PVC. black
PVC-weich, schwarz
78±5 Shore A
Art.Nr. PG 003

coil length / Bundlänge 10m
clamping range / Klemmbereich 2-4mm

M 1:1



[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Weich- / Moosgummikombination schwarz 78±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black Abmessung		STUV Mat.-Nr. --- 0 g cm³																	
		Datum		Name		Benennung		Maßstab																			
		Bearb. 6.06.07		t.mai		sealing strip		10:1																			
		Gepr.						Format																			
		Norm						A4H																			
				Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		Zeichnungsnummer 08700400		Blatt 01		von 1 Bl.																	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: 087004000000		Ers. f.: A1 023/4																	
Ers. d.:																											
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie		Lauf			
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34