

Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement			Leiterquerschnitt Conductor cross section Section du conducteur	Leiter-Ø Conductor Ø Diamètre sur âme	Aussen-Ø Outer-Ø Diamètre sur isolant	Litzenaufbau: Anzahl x Ø (mm) Strand design: Number x Ø (mm) Compos. de l'âme: Nombre x Ø (mm)	Bemessungsstrom <sup>1)</sup> Rated current <sup>1)</sup> Intensité assignée <sup>1)</sup>	Leiterwiderstand / 20°C Conductor resistance / 20°C Résistance du conducteur / 20°C	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Zulassungen <sup>2,3)</sup> Approvals <sup>2,3)</sup> Approbations <sup>2,3)</sup>	Farben Colours Couleurs
		Loses Gebinde Bound together En vrac	Karton Cardboard box En carton	Einwegspule (max. Länge) Spool (max. length) Sur touret (longueur max.)									
<b>FLEX-SOL-XL 1,5</b>	<b>62.7424-001*</b>	...			1,5	1,6	4,7	30xØ 0,25	30	13,7	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 1,5</b>	<b>62.7424-110*</b>		200		1,5	1,6	4,7	30xØ 0,25	30	13,7	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 1,5</b>	<b>62.7424-910*</b>			1000	1,5	1,6	4,7	30xØ 0,25	30	13,7	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 2,5</b>	<b>62.7426-001*</b>	...			2,5	2,05	5,1	50xØ 0,25	41	7,7	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 2,5</b>	<b>62.7426-110*</b>		150		2,5	2,05	5,1	50xØ 0,25	41	7,7	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 2,5</b>	<b>62.7426-910*</b>			700	2,5	2,05	5,1	50xØ 0,25	41	7,7	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 4,0</b>	<b>62.7427-001*</b>	...			4,0	2,6	5,8	56xØ 0,3	55	4,75	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 4,0</b>	<b>62.7427-110*</b>		100		4,0	2,6	5,8	56xØ 0,3	55	4,75	1000	TÜV	21 22 23
<b>FLEX-SOL-XL 4,0</b>	<b>62.7427-910*</b>			500	4,0	2,6	5,8	56xØ 0,3	55	4,75	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 6,0</b>	<b>62.7428-001*</b>	...			6,0	3,2	7,0	84xØ 0,3	70	3,39	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 6,0</b>	<b>62.7428-110*</b>		75		6,0	3,2	7,0	84xØ 0,3	70	3,39	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 6,0</b>	<b>62.7428-910*</b>			400	6,0	3,2	7,0	84xØ 0,3	70	3,39	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 10</b>	<b>62.7429-001*</b>	...			10	4,3	8,2	140xØ 0,3	98	1,91	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 10</b>	<b>62.7429-110*</b>		50		10	4,3	8,2	140xØ 0,3	98	1,91	1000	TÜV	
<b>FLEX-SOL-XL 10</b>	<b>62.7429-910*</b>			200	10	4,3	8,2	140xØ 0,3	98	1,91	1000	TÜV	

\* Bitte den Farbcode angeben

<sup>1)</sup> Nennstrom bis +60°C Umgebungstemperatur, darüber siehe Seite 43

<sup>2)</sup> TÜV-Zertifikat-Nr. R 60024459: [www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com) > Downloads > Zertifikate > TÜV

<sup>3)</sup> UL-Zulassung in Bearbeitung

\* Add the desired colour code

<sup>1)</sup> Nominal current up to +60°C ambient temperature, above this see page 43

<sup>2)</sup> TÜV certificate No. R 60024459: [www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com) > Downloads > Certificats > TÜV

<sup>3)</sup> UL approval in preparation

\* Indiquer le code couleur souhaité

<sup>1)</sup> Intensité nominale avec une température ambiante jusqu'à +60°C, au-dessus voir page 43

<sup>2)</sup> Certificat TÜV N° R 60024459: [www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com) > Documents > Certificats > TÜV

<sup>3)</sup> Approbation UL en préparation

**Verpackungseinheiten**



Einwegspule  
Spool  
Sur touret

**Packaging units**



Karton  
Cardboard box  
Carton

**Conditionnements**



Loses Gebinde  
Bound together  
En vrac

**Bestellbeispiel:**

100m FLEX-SOL-XL, 4mm<sup>2</sup>, rot:  
Bestell-Nr. 62.7427-11022  
Lieferung: 1 Karton

**Ordering example:**

100m FLEX-SOL-XL, 4mm<sup>2</sup>, red:  
Order No. 62.7427-11022  
Delivery: 1 Cardboard box

**Exemple de commande:**

100m FLEX-SOL-XL, 4mm<sup>2</sup>, rouge:  
No. de Cde: 62.7427-11022  
Livraison: 1 carton

Beispiel: / Example: / Exemple:

**FLEX-SOL-XL 2,5 62.7426-91023**

Typ / Type / Type \_\_\_\_\_  
 Bestell-Nr. / Order No. / No. de Cde \_\_\_\_\_  
 Verpackungseinheit / Packaging unit / Conditionnement \_\_\_\_\_  
 Farbe / Colour / Couleur \_\_\_\_\_