

## 31-432.036 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz


### 31-432.036 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

#### Abmessungen

BR31\_MA\_01\_00004  
Leuchtdrucktaste



#### Einbauöffnungen

#### Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm  
Bauform erhabener Einbau

#### Front

Frontform rund  
Frontabmessung Ø 18 mm

#### Allgemeine Attribute

Gewicht 0.007 kg

#### IP-Schutzart

Frontschutzart IP 40

#### Anschlussart

Anschluss Universal 2.0 x 0.5 mm

#### Vorsatz


Schaltfunktion I

#### Schaltelement


Schaltsystem Low-Level  
Kontakte 2 Ö  
Schaltspannung 42 V AC/DC  
Schaltstrom 0.1 A  
Kontaktmaterial Gold

#### Funktion


Leuchtdrucktaste




**Schaltschema**



**Bauteillayout**



**Bauteillayout**



EAO – Your Expert Partner for  
**Human Machine Interfaces**

31-432.036 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz