

GB

The economical duster with an ultra-low GWP

- Ultra-low GWP gas quickly removes all dust and dirt from a variety of surfaces
- For use on energized and de-energized of equipment
- Filtered to 0.2 microns
- Safe for use on plastics

Directions Spray in short bursts until contaminants are removed.

For Industrial Use Only. CAUTION Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep out of reach of children.

FR

Mode d'emploi Pulvériser en jets courts jusqu'à ce que les contaminants soient éliminés.

Réservé à l'usage industriel ATTENTION : Emballage pressurisé. Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme à découvert ou sur tout matériel incandescent. Conserver hors de portée des enfants.

DE

Gebrauchsanweisung In kurzen Abständen, bis die Schmutzstoffe entfernt sind, sprühen.

Nur für gewerbliche Zwecke bestimmt. VORSICHT: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ES

Instrucciones para el uso Rocíe levemente con aspersiones cortas hasta que los contaminantes se eliminen.

Para uso industrial únicamente. PRECAUCIÓN: Envase presurizado.

Protegerlo contra la luz solar y no exponerlo a temperaturas que excedan los 50°C. No perforar ni quemar, inclusive después de usarlo. No rociar sobre una llama viva ni en material candente. Manténgase fuera del alcance de los niños.

IT

Modalità d'uso Spruzzare a brevi intervalli fino a rimuovere tutti i contaminanti.

Solo per uso industriale. AVVERTENZA: Contenitore sotto pressione.

Proteggere dai raggi luminosi e non esporre a temperature superiori a 50°C.

Nona forare o bruciare il contenitore, nemmeno dopo l'uso. Non spruzzare sulla nuda fiamma o su qualsiasi materiale incandescente. Conservare fuori della portata dei bambini.

SE

Anvisningar Spruta i korta stötar tills smutsen är borta.

Endast för industriellt bruk. VARNING: Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras oåtkomligt för barn.

DK

Anvisninger Sprøjt i korte stød, indtil forureningerne er fjernet.

Kun til industriel brug. ADVARSEL: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares uden for børns rækkevidde.

FI

Ohjeet Ruiskuta lyhyinä purskeina kunnes kontaminointi on kadonnut.

Vain teolliseen käyttöön. VAROITUS: Astia on paineen alainen. Suojaa auringonvalolta äläkä altista yli 50°C asteen lämpötiloille. Älä lävistä tai polta edes käytön jälkeen. Älä ruiskuta avotuleen tai mihinkään hehkuvaan materiaaliin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

NL

Gebruiksaanwijzing In korte stoten spuiten tot verontreiniging zijn verwijderd. **Uitsluitend voor industrieel gebruik. Waarschuwing:** Houder onder druk. Beschermen tegen zonlicht, en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet op een open vlam of ander witgloeiend materiaal spuiten. Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL

Wskazówki Zdmuchiwać krótkimi impulsami, aż do usunięcia zanieczyszczeń.

Wyłącznie do zastosowań przemysłowych. UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i nie narażać na kontakt z temperaturami powyżej 50°C. Nie przebić i nie palić, nawet po wykorzystaniu zawartości. Nie rozpylać na otwarty płomień ani na rozżarzone materiały. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 Chemtronics®



TYPHOON
SURGE™

Duster
Dépoussiérant
Druckluftspray
Quitapolvo
Spolverino
Rengöringsmedel
Luftrensenspray
Pölytin
Ontstoffer
Dmuchacz

Plastic Safe
Nonflammable
XXtra-Strength
Ozone Safe

DOT-20

HOLD CAN UPRIGHT →



ITW Contamination Control BV, Saffierlaan 5 • 2132 VZ Hoofddorp • The Netherlands
Tel: +31 88 1307 400 • Fax: +31 88 1307 499 • www.chemtronics.com
©2012 Chemtronics® is a registered trademark RMLBLES1026E 12024

200 ml 
Part No: ES1026E