

GB

The ultra-low GWP duster that sprays in any direction with the BIGGEST blast to clean anything fast

- Ultra-low GWP gas quickly removes all dust and dirt from a variety of surfaces
- Even sprays upside down
- Filtered to 0.2 microns
- For use on energized and de-energized equipment
- Nonabrasive, safe for use on most materials

**Directions** Spray in short bursts until contaminants are removed.

**For Industrial Use Only. CAUTION** Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep out of reach of children.

FR

**Mode d'emploi** Pulvériser en jets courts jusqu'à ce que les contaminants soient éliminés.

**Réservé à l'usage industriel ATTENTION** : Emballage pressurisé. Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme à découvert ou sur tout matériel incandescent. Conserver hors de portée des enfants.

DE

**Gebrauchsanweisung** In kurzen Abständen, bis die Schmutzstoffe entfernt sind, sprühen.

**Nur für gewerbliche Zwecke bestimmt. VORSICHT:** Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ES

**Instrucciones para el uso** Rocíe levemente con aspersiones cortas hasta que los contaminantes se eliminen.

**Para uso industrial únicamente. PRECAUCIÓN:** Envase presurizado. Protegerlo contra la luz solar y no exponerlo a temperaturas que excedan los 50°C. No perforar ni quemar, inclusive después de usarlo. No rociar sobre una llama viva ni en material candente. Manténgase fuera del alcance de los niños.

IT

**Modalità d'uso** Spruzzare a brevi intervalli fino a rimuovere tutti i contaminanti.

**Solo per uso industriale. AVVERTENZA:** Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi luminosi e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non forare o bruciare il contenitore, nemmeno dopo l'uso. Non spruzzare sulla nuda fiamma o su qualsiasi materiale incandescente. Conservare fuori della portata dei bambini.

ITW Contamination Control BV, Saffierlaan 5 • 2132 VZ Hoofddorp • The Netherlands  
Tel: +31 88 1307 400 • Fax: +31 88 1307 499 • www.chemtronics.com  
©2011 Chemtronics® is a registered trademark RMLBLES1624E 12024

SE

**Anvisningar** Spruta i korta stötar tills smutsen är borta.  
**Endast för industriellt bruk. VARNING:** Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras oåtkomligt för barn.

DK

**Anvisninger** Sprøjt i korte stød, indtil forureningerne er fjernet.  
**Kun til industriel brug. ADVARSEL:** Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares uden for børns rækkevidde.

FI

**Ohjeet** Ruiskuta lyhyinä purskeina kunnes kontaminointi on kadonnut.**Vain teolliseen käyttöön. VAROITUS:** Astia on paineen alainen. Suojaa auringonvalolta aläikä altista yli 50°C asteen lämpötiloilta. Älä lävistä tai polta edes käytön jälkeen. Älä ruiskuta avotuleen tai mihinkään hehkuvaan materiaaliin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

NL

**Gebruiksaanwijzing** In korte stoten spuiten tot verontreiniging is verwijderd.

**Uitsluitend voor industrieel gebruik. Waarschuwing:** Houder onder druk. Beschermen tegen zonlicht, en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet op een open vlam of ander witgloeiend materiaal spuiten. Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL

**Wskazówki** Zdmuchiwać krótkimi impulsami, aż do usunięcia zanieczyszczeń.

**Wyłącznie do zastosowań przemysłowych. UWAGA:** Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i nie narażać na kontakt z temperaturami powyżej 50°C. Nie przebijać i nie palić, nawet po wykorzystaniu zawartości. Nie rozpylać na otwarte płomienie ani na rozżarzone materiały. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 Chemtronics®



**TYPHOON**  
**BLAST™**  
**ALL-WAY**



Duster  
Dépoussiérant  
Druckluftspray  
Quitapolvo  
Spolverino  
Rengöringsmedel  
Luftrensespray  
Pölytin  
Ontstoffer  
Dmuczacz

Plastic Safe  
Nonflammable  
XXtra-Strength  
Ozone Safe

D01-20



200 ml   
Part No: ES1624E